



## Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 30 mm



### Données de commande

N° commande	319000 30
GTIN	4045197190994
Classe d'article	32V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

#### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

#### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

### Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 30
l <sub>1</sub>	22 mm

Queue $\varnothing d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	38 mm
$b_1$	70 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	35 mm
$l_2$	40 mm
$h_2$	29 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

---

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------