


Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 40 mm

Données de commande

N° commande	319000 40
GTIN	4045197191007
Classe d'article	32V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Description technique

l ₁	22 mm
l ₂	44 mm

b ₂	42,5 mm
h ₁	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h ₅	48 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
b ₁	85 mm
h ₆	42,5 mm
h ₂	34 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------