



## Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M3 – M12, Ø queue taraud: 3,5mm



### Données de commande

N° commande	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Classe d'article	32H

### Description

**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

**Utilisation:**

Pour mandrins de taraudage dérabotables.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

### Description technique

Ø queue taraud	3,5 mm
Carré corps	2,7 mm
Plage de taraudage	M3 – M12
Ø ext. D	30 mm
Queue Ø d	19 mm

Longueur L	21,5 mm
Longueur col H	7 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage