



Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 20 mm



Données de commande

N° commande	319050 20
GTIN	4045197191014
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Description technique

b ₁	55 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20

b_2	30 mm
l_1	16 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI