


Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 30 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319060 30 |
| GTIN | 4045197223944 |
| Classe d'article | 32V |

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Description technique

| | |
|----------------|-------|
| h ₂ | 29 mm |
|----------------|-------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Queue Ø d ₁ | 30 mm |
| l ₂ | 40 mm |
| b ₂ | 35 mm |
| b ₁ | 70 mm |
| h ₆ | 35 mm |
| Code couleur queue VDI | VDI 30 |
| h ₅ | 38 mm |
| l ₁ | 22 mm |
| h ₁ | 20 mm |
| Forme | ZA |
| Type de produit | Porte-outils VDI |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Clé de montage pour buse à bille Taille 10 | 319003 10 |
|--|-----------|