

SWISS TOOLS

Porte-lames de tronçonnage radial, PSC 63, pour hauteur de lame H: 32 mm



Données de commande

N° commande	318900 32
GTIN	2050001672988
Classe d'article	36D

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de lames de rainurage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Longueur de col cote A: 60 mm

L₁: 54,5 mm

Ø ext. D: 102 mm

Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
pour hauteur de lame H	32 mm

L ₁	54,5 mm
Ø ext. D	102 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui