


**Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 30 mm**

**Données de commande**

N° commande	319050 30
GTIN	4045197191021
Classe d'article	32V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Description technique**

b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>5</sub>	38 mm

$b_1$	70 mm
$h_6$	35 mm
$l_2$	40 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
$h_1$	20 mm
$l_1$	22 mm
$h_2$	29 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10

319003 10