



Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 40 mm



Données de commande

N° commande	319060 40
GTIN	4045197223951
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Description technique

b ₁	85 mm
----------------	-------

h_2	34 mm
h_6	42,5 mm
b_2	42,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h_1	25 mm
Queue $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
l_2	44 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--------------------------------------------	-----------