



Fer à souder au gaz Independent, ERSA Type: 130



Données de commande

N° commande	082250 130
GTIN	4003008061550
Classe d'article	04C

Description

Exécution:

Fer à souder au gaz ergonomique avec **piezo-allumage pratique**. Remplissage au gaz Butane courant (comme les briquets à gaz).

Utilisation:

Pour travaux de réparation et d'entretien, surtout en l'absence d'alimentation électrique ou en cas de coupure de courant.

Livraison:

Avec pannes en forme de burin 1,0; 2,4; 3,2 et 4,8 mm. Gicleur à flamme (max. 1400 °C), gicleur à gaz chaud (max. 700 °C), panne, tôle réfléchissante pour le rétrécissement de gaines thermorétractables, éponge de nettoyage et support à éponge, dans un coffret en plastique pratique.

Description technique

Type de gaz	Gaz butane
Largeur panne	1 - 4,8 mm
Puissance de chauffage réglable progressivement	25 - 130 W
Durée de fonctionnement par plein gaz	40 - 120 min
Type d'allumage	Piézo-allumage
Température maximale de la panne	580 °C
Poids du fer à souder au gaz	121 g

Temps de chauffe	env. 50 s
Type de produit	Fers à souder

Accessoires

Panne à souder Référence fabricant G132KN	082400 G132KN
---	---------------