

Garant

Porte-outils eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 20 mm



Données de commande

N° commande	319061 20
GTIN	4045197523679
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Description technique

l_2	30 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
l_1	16 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
h_2	22 mm
h_5	30 mm
b_2	30 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI