

SWISS TOOLS

**Porte-outils axial, double, à droite, PSC 40, Pour carré porte-outils: 20mm****Données de commande**

N° commande	318903 20
GTIN	2050001714770
Classe d'article	36D

**Description****Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

**Utilisation:**

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

**Remarque(s):**

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Pour carré porte-outils	20 mm
Longueur de serrage L <sub>1</sub>	60 mm
B	30 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	PSC 40
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

