

Garant**Porte-outils eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 50 mm****Données de commande**

N° commande	319011 50
GTIN	4045197578754
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Description technique

b ₂	50 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
h ₁	25 mm
b ₁	100 mm
Queue Ø d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
h ₂	34 mm
l ₁	30 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI