

Garant

Porte-outils eco, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 40 mm



Données de commande

N° commande	319051 40
GTIN	4045197523662
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Description technique

l_1	22 mm
Queue $\varnothing d_1$	40 mm
h_1	25 mm
b_2	42,5 mm
h_6	42,5 mm
h_5	48 mm
h_2	34 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
l_2	44 mm
b_1	85 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI