

Garant

Porte-outils eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 50 mm



Données de commande

N° commande	319061 50
GTIN	4045197578778
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 50
b_2	50 mm
b_1	100 mm
h_6	60 mm
h_2	34 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
h_5	35 mm
l_2	55 mm
h_1	25 mm
l_1	30 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI