

Garant**Porte-outils eco, forme B5 radial à droite, long, Queue Ø d1: 30 mm****Données de commande**

N° commande	319071 30
GTIN	4045197584311
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Description technique

h ₆	28 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
Queue Ø d ₁	30 mm
h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
b ₁	100 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI