



Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 20 mm



Données de commande

N° commande	319060 20
GTIN	4045197223937
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Description technique

h ₆	25 mm
----------------	-------

h_5	30 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
l_1	16 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
h_2	22 mm
l_2	30 mm
b_1	55 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------