



Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M14 – M33, Ø queue taraud: 16mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 335440 16 |
| GTIN | 4045197335913 |
| Classe d'article | 32H |

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage dérabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

| | |
|--------------------|-----------|
| Ø queue taraud | 16 mm |
| Carré corps | 12 mm |
| Plage de taraudage | M14 – M33 |
| Ø ext. D | 68 mm |
| Queue Ø d | 48 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Longueur L | 55,5 mm |
| Longueur col H | 14 mm |
| Type de produit | Adaptateur de taraudage |