



Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M6 – M20, Ø queue taraud: 9mm



Données de commande

N° commande	335430 9
GTIN	4045197152565
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage dérabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	9 mm
Carré corps	7 mm
Plage de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	46 mm
Queue Ø d	31 mm

Longueur L	35 mm
Longueur col H	11 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage