



## Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M3 – 12, Ø queue taraud: 10mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 335610 10     |
| GTIN             | 4045197152695 |
| Classe d'article | 32H           |

### Description

**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

**Utilisation:**

Pour trous borgnes.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

### Description technique

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ø queue taraud     | 10 mm   |
| Carré corps        | 8 mm    |
| Plage de taraudage | M3 – 12 |
| Ø ext. D           | 32 mm   |
| Queue Ø d          | 19 mm   |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Longueur L      | 21,5 mm                 |
| Longueur col H  | 25 mm                   |
| Type de produit | Adaptateur de taraudage |