



Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M14 – M33, Ø queue taraud: 28mm



Données de commande

N° commande	335440 28
GTIN	4045197335968
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage dérabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	28 mm
Carré corps	22 mm
Plage de taraudage	M14 – M33
Ø ext. D	68 mm
Queue Ø d	48 mm

Longueur L	55,5 mm
Longueur col H	14 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage