

**Garant****Porte-outils eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 25 mm****Données de commande**

N° commande	319161 25
GTIN	4045197528629
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.**

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 58 mm

b<sub>2</sub>: 33 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 19 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Description technique**

Queue Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Largeur de queue b <sub>3</sub>	19 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
b <sub>2</sub>	33 mm
b <sub>1</sub>	58 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI