



Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M6 – M20, Ø queue taraud: 14mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 335620 14 |
| GTIN | 4045197152787 |
| Classe d'article | 32H |

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

| | |
|--------------------|----------|
| Ø queue taraud | 14 mm |
| Carré corps | 11 mm |
| Plage de taraudage | M6 – M20 |
| Ø ext. D | 50 mm |
| Queue Ø d | 31 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Longueur L | 35 mm |
| Longueur col H | 34 mm |
| Type de produit | Adaptateur de taraudage |