

Garant**Porte-outils eco, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 40 mm**

Données de commande

N° commande	319101 40
GTIN	4045197523723
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Largeur de queue b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Description technique

Queue $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	32,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Largeur de queue b_3	20,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h_6	48 mm
h_1	25 mm
b_2	42,5 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI