

Garant**Porte-outils eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 50 mm****Données de commande**

N° commande	319161 50
GTIN	4045197578808
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Largeur de queue b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Description technique

Queue $\varnothing d_1$	50 mm
b_1	100 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
h_1	25 mm
h_6	60 mm
Largeur de queue b_3	26 mm
h_2	34 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
b_2	50 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI