



## Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M14 – M33, Ø queue taraud: 11 mm



### Données de commande

N° commande	335640 11
GTIN	4045197336002
Classe d'article	32H

### Description

**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

**Utilisation:**

Pour trous borgnes.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Longueur col H: 45 mm

Carré corps: 9 mm

### Description technique

Ø queue taraud	11 mm
Carré corps	9 mm
Plage de taraudage	M14 – M33
Ø ext. D	72 mm

Queue Ø d	48 mm
Longueur L	55,5 mm
Longueur col H	45 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage