

**Garant****Rallonge de base avec friction de sécurité, M3 – M12, Ø queue taraud: 6mm****Données de commande**

N° commande	335645 6
GTIN	4045197554024
Classe d'article	31M

**Description****Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

**Utilisation:**

Pour rallonges GARANT 338140 – 338142.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

**Description technique**

Ø queue taraud	6 mm
Carré corps	4,9 mm
Plage de taraudage	M3 – M12
Ø ext. D	32 mm
Queue Ø d	19 mm
Longueur L	21,5 mm
Longueur col H	70 mm
Ø e	23 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre

