



Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 30mm



Données de commande

N° commande	319170 30
GTIN	
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Largeur de queue b₃: 23 mm

h₅: 28 mm

Description technique

b ₁	70 mm
h ₁	20 mm

l_1	70 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	28 mm
Largeur de queue b_3	23 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
h_2	29 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI