



Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M14 – M33, Ø queue taraud: 14mm



Données de commande

N° commande	335640 14
GTIN	4045197336026
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	14 mm
Carré corps	11 mm
Plage de taraudage	M14 – M33
Ø ext. D	72 mm
Queue Ø d	48 mm

Longueur L	55,5 mm
Longueur col H	45 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage