



MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Type: 0,2-3



Données de commande

N° commande	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Classe d'article	31H

Description

Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche.
- Concentricité < 0,01 mm.
- Couple transmissible 7 Nm.
- Vitesse de rotation admissible: 60 000 tr/min.
- Couple de serrage admissible 2 Nm.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880.

Norme de porte-outils: DIN 69893

Norme de porte-outils: ISO 12164-1

Forme: E

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min⁻¹

Méthode d'usinage: UGV

Ø plage de serrage D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø ext. D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Clé de serrage de rechange: 627425_2

Description technique

Ø plage de serrage D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

Clé de serrage de rechange	627425_2
Ø ext. D	19 mm
Support	HSK-E 32 A = 46
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	E
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	UGV

Accessoires

Clé 6 pans avec poignée en T Hexagonal 2 mm	627425 2
---	----------