


Porte-outils, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 30 mm

Données de commande

N° commande	319110 30
GTIN	4045197223975
Classe d'article	32V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Largeur de queue b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Description technique

Queue Ø d ₁	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
l ₁	70 mm

b ₁	70 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm
h ₂	29 mm
Largeur de queue b ₃	17 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------