


**Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 50 mm**

**Données de commande**

N° commande	319160 50
GTIN	4045197373793
Classe d'article	32V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

**Description technique**

h <sub>2</sub>	41 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
h <sub>1</sub>	32 mm

$h_6$	60 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm
$b_2$	50 mm
Largeur de queue $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI