

**Porte-outils, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 50 mm****Données de commande**

N° commande	319170 50
GTIN	4045197373847
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

**Description technique**

h <sub>1</sub>	32 mm
h <sub>6</sub>	60 mm

$h_2$	41 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
$b_2$	50 mm
Largeur de queue $b_3$	30 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
$h_5$	50 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI