

Garant
Mandrin à pinces ER, PSC 63 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 25

Données de commande

N° commande	308522 25
GTIN	4045197471659
Classe d'article	31C

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d'arrosage 309885 et clé pour conduit d'arrosage 309893.

Conduit d'arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Arrosage interne: oui

Plage de serrage: 1 - 16 mm

Longueur de col cote A: 100 mm

Ø ext. D: 42 mm

Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610: 25

Description technique

Pour pinces ER	25
Plage de serrage	1 - 16 mm
Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	25

Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	42 mm
Ø serrage D ₁	1-16 mm
Support	PSC 63 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308946 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308960 14
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308946 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308960 2
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 15 mm	308946 15
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	308962 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308941 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308941 8
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm	309240
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308941 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308960 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308941 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308941 4
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308946 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308941 2

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308941 10
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 15 mm	308959 15
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 12 mm	308959 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308960 16
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308946 9
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308962 6
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 14 mm	308959 14
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	308946 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308960 15
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308959 6
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308959 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308960 9
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308959 10
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309430 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308960 5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308946 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308960 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308960 12
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309430 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm	309430 9
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308960 7
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308959 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308941 14
	308962 4

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm 308941 5

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm 308962 8

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 13 mm 308962 13

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm 308962 16

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm 308941 16

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 13 mm 308959 13

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 4 mm 308959 4

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 15 mm 308962 15

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm 308962 7

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 8 mm 308959 8

Jeu de 15 pinces de serrage ER 2-16 mm Avec joint 309244

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm 308960 4

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm 308941 11

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm 309430 2,8

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm 308962 14

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm 308962 10

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm 308941 15

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 9 mm 308959 9

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 7 mm 308959 7

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm 308960 13

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm 309430 3,5

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm 308960 11

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 13 mm	308946 13
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308941 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308941 13
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308960 6
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 16 mm	308959 16
Clé de serrage HiRunER pour clé de serrage Type 25	309749 25
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm	309430 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	308962 12
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308946 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308962 9
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm	309430 10
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 11 mm	308946 11
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm avec joint et gicleurs	309245
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308962 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	308946 14
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308946 4
Jeu de 7 pinces de serrage ER, 4 – 16 mm Avec joint	309022
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308962 5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	308946 12
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm	309021
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308941 6
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 11 mm	308959 11
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308946 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308960 3

