



## Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1, VDI 40, Alésage d<sub>2</sub> (H6): 40 mm



### Données de commande

N° commande	319250 40
GTIN	4045197191199
Classe d'article	32V

### Description

#### Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

#### Norme:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 40

Ø ext. d<sub>3</sub>: 65 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 90 mm

l<sub>2</sub>: 73 mm

### Description technique

Ø ext. d <sub>3</sub>	65 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
l <sub>2</sub>	73 mm
Alésage d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm

Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils VDI