

**Douille de réduction, Ø de queue d: 25/20mm****Données de commande**

N° commande	319426 25/20
GTIN	4045197586643
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

l_2	4 mm
Exécution	Trou long
$\varnothing d_4$	29 mm
l_1	50 mm
\varnothing serrage d_2	20 mm
Queue $\varnothing d_1$	25 mm
Type de produit	Douille de réduction