

**Douille de réduction, Ø de queue d: 40/8mm****Données de commande**

N° commande	319426 40/8
GTIN	4045197586766
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

Queue Ø d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	58 mm
Ø d <sub>4</sub>	44 mm
Exécution	Goupille de serrage
Ø serrage d <sub>2</sub>	8 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Type de produit	Douille de réduction