

**Douille de réduction, Ø de queue d: 40/14mm****Données de commande**

N° commande	319426 40/14
GTIN	4045197586797
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

l_2	5 mm
Ø serrage d_2	14 mm
Exécution	Trou long
Ø d_4	44 mm
l_1	58 mm
Queue Ø d_1	40 mm
Type de produit	Douille de réduction

