

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 130****Données de commande**

N° commande	341000 130
GTIN	4045197308344
Classe d'article	33A

Description**Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:**DIN 238****Description technique**

Cône intérieur	B 16
Longueur mandrin ouvert	90,5 mm
Longueur mandrin fermé	103 mm
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Type	130
Plage de serrage	1 - 13 mm
Ø ext.	50 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

