

SWISS TOOLS

Porte-outils pour barres d'alésage gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette – Cote A: 63/15-140mm



Données de commande

N° commande	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange. Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Ø pré-perçage min. D ₁ min	50 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Pièce de rechange	P05
Taille plaquette	15
Longueur de col cote A	140 mm
Distance axe-pointe f	27 mm
Ø queue	63 mm
Longueur utile L _N	118 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Angle d'attaque κ	107,5 degré
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage