



Touret à meuler double DS avec aspiration, 400 V, Type: DS07/200A



Données de commande

N° commande	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Touret à meuler double avec aspiration intégrée dans le pied.

Un filtre à eau ainsi qu'un pré-filtre et un post-filtre en plastique séparent la poussière de meulage de manière efficace par un filtre à eau. **Livrés sans meules.**

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Puissance absorbée: 500 W

Vitesse de rotation max.: 2900 min⁻¹

Ø meule D: 200 mm

Largeur meule T: 25 mm

Ø alésage meule H: 51 mm

Débit d'aspiration: 6 m³/min

Description technique

Puissance absorbée	500 W
Poids	95 kg

Vitesse de rotation max.	2900 min ⁻¹
Débit d'aspiration	6 m ³ /min
Référence fabricant	DS07/200A
Largeur meule T	25 mm
Ø alésage meule H	51 mm
Ø meule D	200 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Tourets à meuler doubles

Accessoires

Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596350 EK80
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36	596350 NK36
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596400 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596400 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596400 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596350 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596350 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type C800	596350 C800
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596350 EK60