



Rallonge pour tarauds, Type: 2L



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 338400 2L |
| GTIN | 4045197336620 |
| Classe d'article | 32H |

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

| | |
|---|-----------|
| Pour carré K ₁ | 2,7 mm |
| Pour longueur serrage l ₁ | 23 mm |
| Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 371 | M3 |
| Rallonge K ₂ | 4,9 mm |
| Rallonge Ø D ₃ | 6 mm |
| Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 374/376 | M4,5 – M5 |
| Pour Ø queue filetage d ₂ | 3,5 mm |
| Rallonge L ₃ | 230 mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Rallonge L ₂ | 70 mm |
| Rallonge Ø D ₄ | 7,5 mm |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |