



Mandrin porte-forets auto-serrant Spiro, Type: 100/12



Données de commande

N° commande	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Classe d'article	39R

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238

Description technique

Longueur mandrin ouvert	80 mm
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Cône intérieur	B 12
Longueur mandrin fermé	91,5 mm
Ø cône intérieur max.	12,056 mm
Type	100/12
Ø ext.	43 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

