

**Mandrin de serrage, BT 40, Ø D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	302865 20
GTIN	4045197549075
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**
- **Force de serrage jusqu'à 1000 Nm.**

Légende:

Les évidements axiaux internes empêchent efficacement le glissement de l'outil.

La résistance radiale élevée grâce au serrage répétable contre une face plane empêche toute inclinaison et garantit une grande précision d'usinage et une longue durée de vie de l'outil.

Les rainures en T absorbent l'huile et la graisse, de manière à garantir une transmission sûre du couple.

Fonctionnement parfaitement souple des écrous de serrage.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400.

Tirettes 308760 – 308795.

Pinces de serrage 309566 – 309570.

Description technique

Ø ext. pinces de serrage D	52 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Clé à ergot adaptée 628400	52 / 55
Ø serrage D ₁	20 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309575 10
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309575 8
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309575 6
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309575 16
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309575 12
Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 52/55 mm	628400 52/55
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40

Tirette 60°étanche Pour cône 40

308785 40

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage
nominal d 14 mm

309575 14