

**Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 16/16****Données de commande**

N° commande	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Classe d'article	39R

Description**Exécution:**

Mors trempés.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

Description technique

Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Type	16/16
Longueur mandrin fermé	86,5 mm
Cône intérieur	B 16
Plage de serrage	3 - 16 mm

Ø ext.	50 mm
Clé à couronne dentée adaptée	S3
Type de produit	Mandrins à couronne dentée