

Garant
Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 130

Données de commande

N° commande	341250 130
GTIN	4045197152817
Classe d'article	31K

Description
Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:
DIN 238
Description technique

Longueur mandrin fermé	103 mm
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Cône intérieur	B 16
Plage de serrage	1 - 13 mm
Type	130
Longueur mandrin ouvert	90,5 mm
Ø ext.	50 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

