

**Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en plastique, Type: 10-3/8****Données de commande**

N° commande	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Classe d'article	39R

**Description****Exécution:**

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Avec protection de démarrage.

**Description technique**

Plage de serrage	1 - 10 mm
Longueur mandrin fermé	60,9 mm
Puissance machine max.	550 W
Type	10-3/8
Ø ext.	42,7 mm
Support	3/8-24 pouce
Longueur mandrin ouvert	55 mm
Verrouillage radial	oui
Type de produit	Mandrins sans clé

