

**Arbre de montage avec queue CM, CM / cône mandrin: 1/10****Données de commande**

N° commande	342500 1/10
GTIN	4045197296771
Classe d'article	32X

**Description****Exécution:**

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Modèle précis et économique.

**Utilisation:**

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

**Norme:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Description technique**

Cône pour porte-foret DIN 238	B 10
Taille cône morse CM	1
Ø cône D	10,094 mm
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets