

**Ruban crêpé de précision, Largeur×longueur (mm×m): 19X50****Données de commande**

N° commande	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban crêpé **tesakrepp® 4334** est composé d'un support en papier extra fin et indéchirable. Facilement positionnable et utilisable à l'extérieur jusqu'à 8 semaines; convient pour **les techniques à la spatule, de peinture et de vernissage de haute qualité avec bords de vernis et de peinture nets**. Il peut être utilisé sur différentes surfaces fragiles, telles que le verre, l'aluminium, le HPVC et le bois.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Longueur	50 m
Couleur	jaunâtre
Epaisseur	0,09 mm
Référence fabricant	tesakrepp® 4334
Largeur	19 mm

Masse adhésive	Acrylate
Résistance à la traction	0,3 N/mm
Support présent	non
Température de stockage	15 - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Matériau support	Papier
Nombre de rubans adhésifs	1
Extensibilité	4 %
résiste à des températures jusqu'à	120 °C
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	découpable à la main
Particularité	inscriptible
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,19 N/mm
Utilisation	Travaux de recouvrement
Type de ruban adhésif	une face
Type de produit	Ruban adhésif