



Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 50 A = 100, Ø mandrin d1: 16mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302965 16 |
| GTIN | 4250122615941 |
| Classe d'article | 36E |

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841. **Avec bague d'entraînement** pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Longueur de col cote A: 100 mm

Ø ext. D: 32 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861: 16

Bague d'entraînement de rechange 309870: 16

Clé spéciale adaptée 309840: 16

Description technique

| | |
|---|--------|
| Ø mandrin d ₁ | 16 mm |
| Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 16 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø ext. D | 32 mm |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 |
| Ø serrage D ₁ | 16 mm |
| Support | BT 50 A = 100 |
| Norme | DIN 6358 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrin porte-fraise |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 16 mm | 309870 16 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50 | 308780 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm | 309840 16 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm | 309860 16 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308765 50 |