

**Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 16, Ø serrage nominal d: 5mm****Données de commande**

N° commande	308922 5
GTIN	4045197645005
Classe d'article	32Z

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

**Description technique**

Ø serrage nominal d	5 mm
Support	ER 16
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	425 E
Ø ext. D	17 mm
Longueur totale L	27,5 mm
Type de produit	Pince de serrage

